

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.697.3800.70

HSK-M-MULTI

Staat: 24.08.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.697.3800.70 - HSK-M-MULTI

Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk

Functies

Bestelnr.	SZ 1.697.3800.70
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk
Materiaal	Messing Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: Elastomeer O-ring: NBR
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 65 IP 68
Draadmaat NPT	3/8"
Sleutelwijdte	17 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 15 mm

Functies

Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	15 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878006801
ECLASS 8.0	27149109