

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.699.2900.15 HSK-M-PVDF

Staat: 16.11.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.699.2900.15 - HSK-M-PVDF

Standaard kabelwartels van kunststof met groter temperatuurbereik en chemie-bestendige afdichting



## Funcities

|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.699.2900.15                                                                                  |
| Uitvoering                          | recht                                                                                             |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van kunststof met groter temperatuurbereik en chemie-bestendige afdichting |
| Materiaal                           | Messing<br>Dichtring: FKM<br>Kleminzetstuk van PVDF                                               |
| Oppervlak                           | vernikkeld (mat)                                                                                  |
| Kleur                               | Overige                                                                                           |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                                                          |
| Sleutelwijdte                       | 40 mm                                                                                             |
| Voor explosie veilige zone gas      | Geen                                                                                              |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                                                               |
| Explosiegeteste uitvoering          | Nee                                                                                               |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                                                               |
| Halogeenvrij                        | Ja                                                                                                |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                                                               |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                                                               |
| Slagvast                            | Ja                                                                                                |

# Funcities

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Met contraoer             | Nee                      |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee                      |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 8 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -35 °C...150 °C          |
| Schroefdraadlengte        | 8 mm                     |
| Leveringseenheid          | 25 st.                   |
| Douanetariefnummer        | 85389099                 |
| EAN                       | 4033878444160            |
| ECLASS 8.0                | 27149109                 |