Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.740.2502.50

HSK-INOX-HD

Staat: 12.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.740.2502.50 - HSK-INOX-HD

Kabelwartels toepasbaar in omgevingen waar strengere eisen worden gesteld aan reinigbaarheid

Functies

Bestelnr.	SZ 1.740.2502.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels toepasbaar in omgevingen waar strengere eisen worden gesteld aan reinigbaarheid
Materiaal	Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	27 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...120 °C

Functies

Schroefdraadlengte	7 mm
Leveringseenheid	5 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-INOX-HD, hygienic-design, metrisch, M 25 x 1,5, roestvaststaal 1.4404, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 120