

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.895.3200.50

V-INOX-Ex-d

Staat: 15.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.895.3200.50 - V-INOX-Ex-d

Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen

Functies

| | |
|---------------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 1.895.3200.50 |
| Product omschrijving | Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen |
| Materiaal | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) O-ring: NBR |
| Schroefdraadtype | Metrisch |
| Buitendraad metrisch | M32 x 1,5 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...95 °C |
| Leveringseenheid | 5 st. |
| Douanetariefnummer | 74122000 |
| ECLASS 8.0 | 27149112 |
| Product omschrijving | Blindstop V-INOX-Ex-d, metrisch, voor AG-maat M 32 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95 |