

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.895.6300.50

## V-INOX-Ex-d

Staat: 04.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.895.6300.50 - V-INOX-Ex-d

Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.895.6300.50
Product omschrijving	Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen
Materiaal	Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) O-ring: NBR
Schroefdraadtype	Metrisch
Buitendraad metrisch	M63 x 1,5
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...95 °C
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,005 kg
Brutogewicht	0,006 kg
Douanetariefnummer	74122000
ECLASS 8.0	27149112
Product omschrijving	Blindstop V-INOX-Ex-d, metrisch, voor AG-maat M 63 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95