

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.896.3200.50

V-INOX-Ex-d

Staat: 29.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.896.3200.50 - V-INOX-Ex-d

Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen

Functies

Bestelnr.	SZ 1.896.3200.50
Product omschrijving	Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen
Materiaal	Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) O-ring: FKM
Schroefdraadtype	Metrisch
Buitendraad metrisch	M32 x 1,5
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...180 °C
Leveringseenheid	5 st.
Douanetariefnummer	74122000
ECLASS 8.0	27149112
Product omschrijving	Blindstop V-INOX-Ex-d, metrisch, voor AG-maat M 32 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 180