

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.897.2000.50

V-INOX-Ex-d

Staat: 16.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.897.2000.50 - V-INOX-Ex-d

Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen

Functies

| | |
|---------------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 1.897.2000.50 |
| Product omschrijving | Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen |
| Materiaal | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) O-Ring: VMQ |
| Schroefdraadtype | Metrisch |
| Buitendraad metrisch | M20 x 1,5 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -60 °C...180 °C |
| Leveringseenheid | 10 st. |
| Douanetariefnummer | 74122000 |
| ECLASS 8.0 | 27149112 |
| Product omschrijving | Blindstop V-INOX-Ex-d, metrisch, voor AG-maat M 20 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 180 |