

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2384.020 Drukknopkast

Staat: 04.10.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2384.020 - Drukknopkast Roestvaststaal

Toetsenbord houders van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) met toetsuitsparingen Ø 22,5 mm.
Beschermklassse IP 66.

Functies

Bestelnr.	SM 2384.020
Materiaal	Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 240
Levering	Kast met deksel Snelsluiting incl. kunststofbussen
Protection category NEMA	NEMA 4X
Beschermklassse IP volgens EN 60529	IP 66
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 160 mm Hoogte: 100 mm Diepte: 90 mm
Materiaaldikte deksel	1,25 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Rastermaat	60 mm
Uitsparingen (aantal x Ø)	2 x 22,5 mm
Sluiting	Uitvoering sluiting: Snelsluiting incl. kunststofbussen Aantal sluitingen: 4
Kabelinvoer (aantal x Ø)	2
Aantal metrische uitdrukpoorten	2
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	0.98
Brutogewicht	1
Douanetariefnummer	94039910
EAN	4028177529410
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---