
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.736
Adereindhulzen

Staat: 03.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.736 - Adereindhulzen los

Met kunststofkraag.

Functies

Bestelnr.	AS 4050.736
Product omschrijving	Met kunststofkraag.
Technische gegevens	Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal	E-Cu, galvanisch vertind Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur	geel
Lengte	12 mm
AWG	10
Binnendiameter	6,3 mm
Voor doorsnede	6 mm²
DIN-kleurcode	Ja
Opmerking	UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten. Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Normen	AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.	4051.210
Leveringsvorm	Los
Leveringseenheid	100 st.
Nettogewicht	0,1 kg
Brutogewicht	0,1 kg
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Functies

ECLASS 8.0	36659290
Product omschrijving	Adereindhulzen voor draadconfectionering, 6 mm², geel, los, 12 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UR