



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.761 Adereindhulzen

Staat: 26.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.761 - Adereindhulzen los

Met kunststofkraag.

Functies

Bestelnr.	AS 4050.761
Product omschrijving	Met kunststofkraag.
Technische gegevens	Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal	E-Cu, galvanisch vertind Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur	oranje
Lengte	10 mm
AWG	20
Binnendiameter	2,6 mm
Rittal-kleurcode	Ja
Voor doorsnede	0,5 mm ²
Opmerking	UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten. Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Normen	AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.	4051.205 4051.210
Leveringsvorm	Los
Leveringseenheid	500 st.
Nettogewicht	0,5 kg
Brutogewicht	0,042 kg
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Funcities

ECLASS 8.0

36659290

Product omschrijving

Adereindhulzen voor draadconfectionering, 0,5 mm², AWG 20, 10 mm, oranje, los, 500 stuks

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)
UR