


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.036

Borstelkit

Staat: 16.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.036 - Borstelkit voor kabelgoot VX IT

Uitsparingen voor kabelgeleiding op willekeurige plaatsen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en bodemplaat kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.

Functies

Bestelnr.	VX 5302.036
Product omschrijving	Voor een rondom lopende afscheiding van het 19"-montageniveau en een gerichte geleiding van de gekoelde luchtstroom naar de inbouwcomponenten.
Voordelen	Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap Als alternatief schroefbaar Afgestemd op de maximale kasthoogte van 47 HE, individueel af te korten
Toepassingsgebieden	De borstelset is bestemd voor toepassing in combinatie met twee verticale kabelgoten, aan beide zijden, aan de zijkant van het 19"-montageniveau. Wordt de borstelset gecombineerd met een kabelgoot, dan kan dit als alternatief dienen voor de luchtgeleiderplaat. Als gedeeltelijke opbouw is ook een combinatie met luchtgeleiderplaat en kabelgoot mogelijk
Mogelijkheden	De borstelset bestaat uit verticale borstelstrips voor plaatsing tussen de kabelgoot en de zijwand en horizontale luchtgeleiderplaten met borstelstrips als afscheiding tussen het dak- en bodembereik van het 19"-montageniveau
Materiaal	Borstelstrip: kunststof, UL 94-V0 Borstel: kunststof, UL 94-HB Luchtgeleiderplaten: plaatstaal, gelakt
Kleur	RAL 9005

Funcities

Levering	2 borstelstrips, verticaal, aan beide zijden 2 luchtgeleiderplaten horizontaal, boven en onder 2 horizontale borstelstrips, boven en onder tussen het 19"- montageniveau 8 borstelstrips tussen kabelgoot en dak- resp. bodemplaat Incl. bevestigingsmateriaal
Borstellengte	48 mm
Inbouwmogelijkheden	Standaard 19"-profielen in de VX IT Dynamische 19"-profielen in de VX IT
Montage-instructie	Om de kabelgoot in combinatie met de borstelkit als element voor luchtgeleiding toe te passen, moeten de kabeldoorvoeropeningen in de kabelgoot worden afgesloten of met een kabeldoorvoerpaneel worden afgedekt
Geschikt voor	Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,6 kg
Brutogewicht	4,8 kg
Douanetariefnummer	39259020
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	VX IT Borstelset tbv kabelkan. =2200mm