


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.036

Borstelkit

Staat: 19.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.036 - Borstelkit voor kabelgoot VX IT

Uitsparingen voor kabelgeleiding op willekeurige plaatsen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en bodemplaat kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.

Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | VX 5302.036 |
| Product omschrijving | Voor een rondom lopende afscheiding van het 19"-montageniveau en een gerichte geleiding van de gekoelde luchtstroom naar de inbouwcomponenten. |
| Voordelen | Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap Als alternatief schroefbaar Afgestemd op de maximale kasthoogte van 47 HE, individueel af te korten |
| Toepassingsgebieden | De borstelset is bestemd voor toepassing in combinatie met twee verticale kabelgoten, aan beide zijden, aan de zijkant van het 19"-montageniveau. Wordt de borstelset gecombineerd met een kabelgoot, dan kan dit als alternatief dienen voor de luchtgeleiderplaat. Als gedeeltelijke opbouw is ook een combinatie met luchtgeleiderplaat en kabelgoot mogelijk |
| Mogelijkheden | De borstelset bestaat uit verticale borstelstrips voor plaatsing tussen de kabelgoot en de zijwand en horizontale luchtgeleiderplaten met borstelstrips als afscheiding tussen het dak- en bodembereik van het 19"-montageniveau |
| Materiaal | Borstelstrip: kunststof, UL 94-V0 Borstel: kunststof, UL 94-HB Luchtgeleiderplaten: plaatstaal, gelakt |
| Kleur | RAL 9005 |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| Levering | 2 borstelstrips, verticaal, aan beide zijden 2 luchtgeleiderplaten horizontaal, boven en onder 2 horizontale borstelstrips, boven en onder tussen het 19"- montageniveau 8 borstelstrips tussen kabelgoot en dak- resp. bodemplaat Incl. bevestigingsmateriaal |
| Borstellengte | 48 mm |
| Inbouwmogelijkheden | Standaard 19"-profielen in de VX IT Dynamische 19"-profielen in de VX IT |
| Montage-instructie | Om de kabelgoot in combinatie met de borstelkit als element voor luchtgeleiding toe te passen, moeten de kabeldoorvoeropeningen in de kabelgoot worden afgesloten of met een kabeldoorvoerpaneel worden afgedekt |
| Geschikt voor | Breedte: = 800 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 4,6 kg |
| Brutogewicht | 4,8 kg |
| Douanetariefnummer | 39259020 |
| ETIM 9 | EC012298 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Product omschrijving | VX IT Borstelset tbv kabelkan. =2200mm |