


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7526.834 Moduulplaat

Staat: 05.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7526.834 - Moduulplaat voor TE

Met de moduleplaten kan de bodem van de TE willekeurig worden gevarieerd.

## Functies

Bestelnr.	TE 7526.834
Uitvoering	geventileerd
Product omschrijving	Met de moduleplaten kan de bodem van de TE willekeurig worden gevarieerd.
Toepassingsgebieden	Neem voor een passende selectie van de moduulplaat het volgende in acht: Kastbreedte minus 150 mm Kastdiepte minus 50 mm
Materiaal	Plaatstaal, verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Breedte: 650 mm Diepte: 200 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TE Breedte: 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,82 kg
Brutogewicht	1,02 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TE Bodemplaatmodule met ventilatie, voor kastbreedte 600 mm, D=550 mm, plaatstaal verzinkt