Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AE 1035.500 Caixas AE

Estado: 23/09/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



AE 1035.500 - Caixas AE

Caixa pintada com porta em chapa de aço com placa de montagem e placa flangeada na base.

Recursos

Cód. Ref.	AE 1035.500
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa totalmente fechada com porta(s) com dobradiças Placa(s) flangeada(s) na base da caixa Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 200 mm Altura: 300 mm Profundidade: 155 mm
Espessura da porta	1,5 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Espessura do material da placa de montagem	2 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	162 mm x 275 mm
Quantidade de portas	1
Quantidade de fechos	1

© Rittal 2025

Recursos

Fecho	Modelo do fecho: lingueta
	Quantidade de fechos: 1
	Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Placa flangeada	Tamanho: 1
	Quantidade: 1
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4
Peso bruto	4.2
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177252028
E-Number Sweden	E3404607
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3