

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1380.500

Caixas AE

Estado: 4/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1380.500 - Caixas AE

Caixa pintada com porta em chapa de aço com placa de montagem e placa flangeada na base.

Recursos

Cód. Ref.	AE 1380.500
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa totalmente fechada com porta(s) com dobradiças Placa(s) flangeada(s) na base da caixa Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA	NEMA 4
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 380 mm Altura: 380 mm Profundidade: 210 mm
Espessura da porta	1,5 mm
Espessura da caixa	1,38 mm
Espessura do material da placa de montagem	2 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	334 mm x 355 mm
Quantidade de portas	1
A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda	sim

Recursos

Quantidade de fechos	1
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Placa flangeada	Tamanho: 3 Quantidade: 1
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	9.426
Peso bruto	9.9
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177252516
E-Number Sweden	E3404632
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK