Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7709.735

Caixa EL tripartida para fixação em parede

Estado: 29/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



DK 7709.735 - Caixa EL tripartida para fixação em parede pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável

Caixa para fixação em 3 partes, pré-montada com: Placa flangeada fechada, em cima, com escova embaixo, calhas de montagem, trilho perfilado em C, filtro de saída, trilho de aterramento, suporte para fixação em parede

Recursos

| Fecho de segurança 3524 E |
|---|
| |
| Mini fecho Comfort para fechos |
| Suporte de 10 mm para fixação em parede |
| 1 chave para armários com palheta dupla nº 5 |
| Porta transparente design |
| direita e esquerda Trilho de aterramento do tipo centro estrela |
| com ajuste contínuo da profundidade e filtros de saída na lateral |
| quadro dianteiro e traseiro, dois trilhos perfilados de 19" na frente |
| Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no |
| trilho com perfil em C horizontal para fixação de cabos |
| régua de escova embaixo, dois trilhos de montagem verticais e |
| Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e |
| Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra) |
| Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035 |
| RAL 7035 |
| Pintura eletrostática a pó |
| Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm |
| mm |
| Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 |
| móvel. |
| Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte |
| pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável |
| Caixas IT para fixação em parede |
| DK 7709.735 |
| |

© Rittal 2025

2

Recursos

| Dimensões | Largura: 600 mm |
|-----------------------------------|--|
| | Altura: 478 mm |
| | Profundidade: 573 mm |
| Profundidade de montagem | 520 mm |
| Dimensões internas | Largura interna: 502 mm |
| | Altura interna: 415 mm |
| Profundidade da parte móvel | 416 mm |
| Profundidade da peça para fixação | 135 mm |
| em parede | |
| Código IK | IK08 |
| Capacidade de carga da peça | 450 N |
| móvel (estática) | |
| Material básico | Chapa de aço |
| Grau de proteção IP segundo a | IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo |
| norma EN 60 529 | |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 33.25 |
| Peso bruto | 35 |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| EAN | 4028177324237 |
| E-Number Sweden | E7239957 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| | |

Aprovações

| Aprovações UL + C-UL (listed) | |
|-------------------------------|--|
|-------------------------------|--|

© Rittal 2025 3