## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.







## TS 9672.178 - Portas parciais para TS

As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita.





## Recursos

Cód. Ref.	TS 9672.178
Descrição do produto	Para armários TS, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor SZ 2305.000. Fecho de palheta dupla padrão, podendo ser substituído pelos fechos do modelo F e, acima de 600 mm de altura, pelo fecho Comfort.
Material	Chapa de aço de 2 mm
Superfície	Pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Régua de divisão
	Dobradiças
	Peças de fecho
	Inclui material de fixação

© Rittal 2025

## Recursos

Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 1.800 mm
Adequado para	Largura: = 600 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 54 com o armário completo
Emb.	1 unid.
Peso líquido	21.9
Peso bruto	23.3
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177697768
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3