

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 1228.110

Транспортировочный цоколь

Состояние: 13.09.2025 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SO 1228.110 - Транспортировочный цоколь для TS 8

Транспортировочный цоколь TS, для транспортировки тяжелых, соединенных в ряд комбинаций шкафов. Поставляется с шагом раstra от 200 мм до 2-5 мм.



Функции

Арт. №	SO 1228.110
Описание продукта	Для транспортировки тяжелых, соединенных комбинаций шкафов. Поставляется с длиной от 2 до 5 м, шаг 200 мм. Транспортировочные цоколи могут быть выполнены с 2 поперечно приваренными трубами для крепления транспортировочных штанг. С различной перфорацией для любой ширины шкафа от 600 мм.
Поверхность	С грунтовкой антикоррозийной краской, по выбору окрашенные.
Цвет	Эквивалент RAL 7022
Комплект поставки	С транспортировочными трубами
Указание к арт. №	Глубина транспортировочного цоколя = глубина шкафа – 31 мм
Упаковка	1 шт.
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177244177
ECLASS 8.0	27180101