

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SO 1228.310**

**Транспортировочный цоколь**

Состояние: 13.09.2025 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SO 1228.310 - Транспортировочный цоколь для TS 8

Транспортировочный цоколь TS, для транспортировки тяжелых, соединенных в ряд комбинаций шкафов. Поставляется с шагом раstra от 200 мм до 2-5 мм.



## Функции

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №            | SO 1228.310                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Описание продукта | Для транспортировки тяжелых, соединенных комбинаций шкафов. Поставляется с длиной от 2 до 5 м, шаг 200 мм. Транспортировочные цоколи могут быть выполнены с 2 поперечно приваренными трубами для крепления транспортировочных штанг. С различной перфорацией для любой ширины шкафа от 600 мм. |
| Поверхность       | С грунтовкой антикоррозийной краской, по выбору окрашенные.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Цвет              | Эквивалент RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Комплект поставки | С транспортировочными трубами                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Указание к арт. № | Глубина транспортировочного цоколя = глубина шкафа – 31 мм                                                                                                                                                                                                                                     |
| Упаковка          | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Код ТНВЭД         | 94039910                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN               | 4028177244191                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ECLASS 8.0        | 27180101                                                                                                                                                                                                                                                                                       |