

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2503.020

Настенное крепление

Состояние: 15.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2503.020 - Настенное крепление для AX из листовой стали, KX из листовой стали, AX IT, EL

Оптимально для удобного монтажа настенных корпусов одним человеком в том числе в стесненных условиях.



Функции

Арт. №	AX 2503.020
Описание продукта	Оптимально для удобного монтажа настенных корпусов одним человеком в том числе в стесненных условиях.
Преимущества	Прямой монтаж сзади с помощью самонарезающего винта для притягивания корпуса Простое навешивание настенного держателя на смонтированный винт на стене Благодаря различным положениям монтажа, настенное крепление может быть оптимально адаптировано к местным особенностям В качестве альтернативы самонарезающему винту держатель может быть также закреплен винтом и гайкой изнутри Дополнительная возможность крепления с помощью гайки при динамических нагрузках
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки	Настенное крепление Заглушки Вкл. крепежный материал
Расстояние до стены	40 мм

Функции

Подходит для	Тип корпуса: AX листовая сталь KX листовая сталь AX IT EL
Type rating согл. UL 50E	Type 1, 3R, 4, 12
Упаковка	4 шт.
Вес	0,568 кг
Код ТНВЭД	73182900
EAN	4028177938274
E-Number Sweden	E3465270
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Одобрения

Одобрения	DNV-GL UL + C-UL - FTТА
-----------	----------------------------