

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5326.131

## Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT

Состояние: 22.05.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5326.131 - Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, IP 55, с 19" профильными шинами, standard

VX IT сетевой шкаф/шкаф для серверов, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" внутренний монтаж с регулируемыми по 19" профильными шинами в исполнении standard в различных типоразмерах и степень защиты до IP 55.

## Функции

|             |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №      | VX 5326.131                                                                                                                                                                                      |
| Материал    | Листовая сталь<br>Алюминий<br>Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм                                                                                                                |
| Поверхность | Каркас шкафа: грунтовка<br>Внутренний монтаж: окрашенная<br>Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие<br>Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный                          |
| Цвет        | Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035<br>Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005<br>Внутренний монтаж: RAL 9005<br>Ручка и шарниры: RAL 9005 |

# Функции

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплект поставки                                                    | Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью<br>Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°<br>Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°<br>Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E<br>Профильные шины, 482,6 мм (19")<br>Потолочная панель, цельная, закрытая<br>Поддон и панель основания, секционная, закрытая<br>Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются)<br>12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)<br>25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)<br>IPPC-паллета |
| Размер                                                               | Ширина: 600 мм<br>Высота: 1.200 мм<br>Глубина: 600 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Единиц высоты                                                        | 24 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади | 87 мм / 435 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Instalation position in 19" area                                     | спереди                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19" крепление                                                        | крепление на каркас сверху и снизу с помощью монтажного уголка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Исполнение                                                           | Стандарт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cover version                                                        | одностворчатая, закрытая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Construction rear door                                               | Стальная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Construction front door                                              | Алюминиевая обзорная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 180°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mounting angle version                                               | 19" профильные шины standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Base design                                                          | Поддон и панель основания, секционная, закрытая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Исполнение 19" плоскости (плоскостей)                                | спереди                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Функции

|                                                    |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construction position mounting angles              | 19" плоскость спереди                                                                               |
| Нагрузочная способность                            | 7 500 Н                                                                                             |
| Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416 | 6 000 Н                                                                                             |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529                  | IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах     |
| IK-код                                             | IK08                                                                                                |
| Указание                                           | В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая |
| Основной материал                                  | Листовая сталь                                                                                      |
| Упаковка                                           | 1 шт.                                                                                               |
| Вес                                                | 57,9 кг                                                                                             |
| EAN                                                | 4028177945456                                                                                       |
| ETIM 7.0                                           | EC002499                                                                                            |
| ECLASS 8.0                                         | 27180207                                                                                            |

# Одобрения

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Одобрения   | UL + C-UL (listed)                                        |
| Сертификаты | Negative Certificate<br>Поверхность<br>Степень защиты     |
| Объяснения  | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |