

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.295

## Монтажная рама, 482,6 мм (19")

Состояние: 05.07.2025 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.295 - Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS, TS IT

Для монтажа передней и задней 482,6 мм (19") плоскости, сваренная 482,6 мм (19") монтажная рама может крепиться с полной регулировкой по глубине.



## Функции

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №            | DK 5501.295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Описание продукта | Сварная 482,6 мм (19") монтажная рама для интеграции дюймовой монтажной плоскости внутри рамного каркаса TS. Профиль аналогичен TS IT для полной совместимости систем, включая монтаж без инструментов. Крепление с переменной глубиной между потолочной рамой и рамой основания. Единицы высоты пронумерованы в двух направлениях. Передняя монтажная рама подготовлена для интеграции средств прокладки кабеля и динамического контроля стойки (RFID), задняя монтажная рама для компактного крепления токовых шин PDU, с двух сторон по принципу "0 EB". |
| Материал          | Листовая сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Поверхность       | С грунтовкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Цвет              | RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Комплект поставки | Вкл. крепежный материал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Единиц высоты     | 47 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Положение монтажа | сзади                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Функции

|                         |                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нагрузочная способность | До 15000 Н статической нагрузки, при равномерном распределении нагрузки на две 482,6 мм (19") монтажные рамы, при полной комплектации.         |
| Указание                | Внешняя монтажная рама каркаса шкафа остается доступной для монтажа прочих элементов, возможна установка воздухопроводных панелей по периметру |
| Подходит для            | Тип корпуса: TS<br>TS IT<br>Ширина: 800 мм<br>Высота: 2.200 мм                                                                                 |
| Упаковка                | 1 шт.                                                                                                                                          |
| Вес нетто               | 14                                                                                                                                             |
| Gross weight            | 17.32                                                                                                                                          |
| Код THBЭД               | 73269098                                                                                                                                       |
| EAN                     | 4028177716520                                                                                                                                  |
| ECLASS 8.0              | 27189261                                                                                                                                       |