

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.620

Датчики СМС III

Состояние: 30.04.2025 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.620 - Датчики СМС III

Для контроля различных параметров в шкафах или секциях.

Функции

Арт. №	DK 7320.620
Исполнение	Датчик напряжения 48 В DC
Описание продукта	Датчики СМС III служат для контроля физических параметров и могут быть подключены соединительным кабелем CAN-Bus RJ45 непосредственно к ПБ. Датчики подключаются друг за другом в шину.
Преимущества	Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
Области применения	Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий. Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
Принцип действия	Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока СМС III Датчик подключается с помощью клемм к источнику питания 48 В Датчик контролирует подключенное напряжение 48 В и при отключении или превышении допустимого напряжения выдает тревогу
Материал	Пластик Спереди: гладкая Корпус: структурная
Цвет	Корпус: RAL 7035
Комплект поставки	Датчик Монтажная панель Вкл. крепежный материал Кабель подключения со штекером Вкл. крепежный материал
Подключение к CAN-Bus	Через шину/дополнительный блок CAN-Bus в СМС III

Функции

Интерфейсы	RJ12
No. of participating PU compact (max.)	4
No. of participating PU (max.)	32
Метод измерения	Реле
Размер	Ширина: 78 мм Высота: 20 мм Глубина: 18 мм
Диапазон рабочих температур	5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	5...95 %
Упаковка	1 шт.
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253