

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7686.000

19" профильные шины

Состояние: 13.09.2025 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7686.000 - 19" профильные шины для корпусов DK PS, CS New Basic

Для монтажа 19" компонентов в сетевые шкафы и стойки для серверов и Outdoor-корпуса CS New Basic.

Функции

Арт. №	DK 7686.000
Описание продукта	Для монтажа 19" компонентов в сетевые шкафы и шкафы для серверов DK PS и Outdoor-корпуса CS New Basic. Профильные шины монтируются на произвольную глубину с шагом 25 мм. Для крепления профильных шин необходим монтажный угол.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные комплектующие
Единиц высоты	20 U
Монтажные размеры	Installation depth for components: 482,6 мм Монтажная ширина для компонентов: 19"
Подходит для	Тип корпуса: DK PS Высота: = 1.000 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	1.8
Код THBЭД	73269098
EAN	4028177133327
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261