

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.935

## Déфлекteurs d'air pour cadres de montage 19" TS IT

État: 2025-12-10 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.935 - Déflecteurs d'air pour cadres de montage 19" TS IT

Pour séparer les flux d'air froids et chauds dans une baie lors de son intégration dans un confinement d'allée ou lors de l'utilisation d'un système de refroidissement LCP.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | DK 5501.935                                                                                                                                                             |
| Description produit         | Avec brosse passe-câbles sur tout le pourtour pour un compartimentage efficace même avec des châssis intégrés sur le plan de montage extérieur de l'ossature.           |
| Domaines d'application      | Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie lors de l'intégration dans une allée ou lors de l'utilisation d'un système LCP.                                 |
| Matériau                    | Tôle d'acier<br>Face avant pleine : plastique, UL 94-HB, sans halogène<br>Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB                                                     |
| Finition                    | Laqué                                                                                                                                                                   |
| Couleur                     | RAL 9005                                                                                                                                                                |
| Composition de la livraison | 2 caches verticaux<br>2 caches horizontaux<br>4 brosses passe-câbles<br>Matériel de fixation inclus<br>2 plaques de bouchement, 3 U                                     |
| Consigne de montage         | Les caches verticaux et horizontaux avec brosse passe-câbles pour le cloisonnement peuvent être montés aussi bien sur le cadre de montage 19" à l'avant ou à l'arrière. |

# Caractéristiques

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Convient à               | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 2.200 mm |
| Unité d'emballage        | 1 p.                                 |
| Poids net                | 7.01                                 |
| Poids brut               | 7.31                                 |
| Numéro du tarif douanier | 73269098                             |
| EAN                      | 4028177706910                        |
| E-Number Sweden          | E7239985                             |
| ETIM 9                   | EC000331                             |
| ECLASS 8.0               | 27189272                             |