

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



WM 8017.545

Coffrets électriques WM

État: 2026-04-02 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



WM 8017.545 - Coffrets électriques WM A une porte

Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.



Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Référence | WM 8017.545 |
| Matériau | Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier |
| Finition | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Coffret avec porte(s) Porte avec charnières à gauche Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière Verrouillage rapide quart de tour |
| Dimensions | Largeur: 400 mm Hauteur: 600 mm Profondeur: 210 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 354 mm x 570 mm |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| Épaisseur de matériau de la porte | 1,5 mm |
| Épaisseur du coffret | 1,5 mm |
| Épaisseur de matériau de la plaque de montage | 2,5 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 37,478 lb |
| Poids brut | 38,111 lb |
| Numéro du tarif douanier | 8538100000 |

Approbation

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité |
