


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



WM 8017.550

Coffrets électriques WM

État: 2026-04-16 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



WM 8017.550 - Coffrets électriques WM À deux portes

Ces coffrets muraux à porte double sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et plaque de montage zingué.

Caractéristiques

Référence	WM 8017.550
Matériau	Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier
Finition	apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret avec porte(s) Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière
Dimensions	Largeur: 1.050 mm Hauteur: 600 mm Profondeur: 210 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	1.000 mm x 550 mm
Protection category NEMA	NEMA 12 NEMA 12
Épaisseur de matériau de la porte	2 mm
Épaisseur du coffret	2 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	2,5 mm
Système de verrouillage à trois points	Oui

Caractéristiques

Nombre de portes	2
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	99,206 lb
Poids brut	100,584 lb
Numéro du tarif douanier	8538100000

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité