

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



WM 8017.601

Coffrets électriques WM

État: 2026-06-11 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



WM 8017.601 - Coffrets électriques WM 304 stainless steel

Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | WM 8017.601 |
| Matériau | Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Plaque de montage : tôle d'acier zinguée |
| Finition | Brossé |
| Composition de la livraison | Coffret avec porte(s) Porte avec charnières à gauche Platine de montage Écrou borgne de fixation murale |
| Dimensions | Largeur: 900 mm Hauteur: 1.200 mm Profondeur: 300 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 840 mm x 1.155 mm |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Épaisseur de matériau de la porte | 2 mm |
| Épaisseur du coffret | 2 mm |
| Épaisseur de matériau de la plaque de montage | 2,5 mm |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Système de verrouillage à trois points |
| Unité d'emballage | 1 p. |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|------------|
| Poids net | 189,594 lb |
| Poids brut | 200,053 lb |
| Numéro du tarif douanier | 8538100000 |

Approbation

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité |