


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## WM 8017.637

# Coffrets électriques WM

État: 2026-04-05 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# WM 8017.637 - Coffrets électriques WM 316 stainless steel

Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.



## Caractéristiques

Référence	WM 8017.637
Matériau	Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Acier inoxydable AISI 316L (1.4404) Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Finition	Brossé
Composition de la livraison	Coffret avec porte(s) Porte avec charnières à gauche Platine de montage Écrou borgne de fixation murale
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 760 mm Profondeur: 300 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	549 mm x 730 mm
Protection category NEMA	NEMA 4X
Unité d'emballage	1 p.

## Caractéristiques

---

Poids brut	71,001 lb
Numéro du tarif douanier	8538100000

---

## Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

---