

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8225.500

**Armoires électriques juxtaposables
TS 8**

État: 2026-05-21 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8225.500 - Armoires électriques juxtaposables TS 8

Grâce à son profilé symétrique dans la largeur et la profondeur, l'armoire juxtaposable TS 8 en tôle d'acier offre un gain de place évident et un agencement intérieur simple. Cela permet également de garantir la juxtaposition par tous les côtés. En outre, l'équipotentialité automatique intégrée de toutes les pièces plates et le triple traitement de surface assurent une sécurité optimale.

Caractéristiques

Référence	TS 8225.500
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Ossature d'armoire avec porte(s) Toit Panneau arrière dévissable 4 anneaux de transport Serrure : panneton double de 3 mm Plaques passe-câbles Platine de montage 2 rails de montage TS 18 x 38 mm
Dimensions	Largeur: 1.200 mm Hauteur: 2.200 mm Profondeur: 500 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Indice de protection NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12

Caractéristiques

Code IK	IK09
Nombre de portes	2
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	291,005 lb
Poids brut	308,642 lb
Numéro du tarif douanier	9403200082
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation	Bureau Veritas UL + C-UL (listed)
Certificats	Finition
Explications	Déclaration fabricant Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK