### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9681.848 Toit IP 2X avec ouïes d'aération

État: 2025-11-14 (La source: rittal.com/ca-fr)



## SV 9681.848 - Toit IP 2X avec ouïes d'aération pour armoires et baies VX, VX IT

Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard d'autres armoires.

#### Caractéristiques

Référence	SV 9681.848
Description produit	Pour les armoires livrées sans toit ou pour remplacer le toit standard.
Matériau	Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition	Laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Build-up height	72 mm
Convient à	Largeur: = 400 mm Profondeur: = 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	5.68
Poids brut	6.18
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177926691
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

### Approbation

Explications	Déclaration de conformité UK
Lxpiications	Deciaration de comornite on

© Rittal 2025 2