Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9683.680 Plaques de montage partielles

État: 2025-11-05 (La source: rittal.com/ca-fr)



SV 9683.680 - Plaques de montage partielles pour panneau latéral du compartiment fonctionnel

Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel.

Caractéristiques

Référence	SV 9683.680
Modèle	Plein
Description produit	Pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En rajoutant des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d'effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 1 à 4.
Matériau	Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Équerre d'assemblage et matériel de fixation inlcus
Pour hauteur de compartiment fonctionnel	1 000 mm
Dimensions	Largeur: 702 mm Hauteur: 993 mm
Convient à	Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	13.5
Poids brut	14.5
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	61 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177935198
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613

Approbation

Explications Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3