

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 9968.112

Lampe d'armoire

État: 2026-06-22 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 9968.112 - Lampe d'armoire

Les lampes fluorescentes de Rittal sont conçues pour une installation rapide et simple. Le bloc de jonction externe permet d'éviter le démontage lors du raccordement des tubes fluorescents. Équipées d'un condensateur d'antiparasitage ou d'un filtre antiparasites, elles sont aussi disponibles avec ou sans capot d'éclairage ou prise 115 V US.

Caractéristiques

Référence	SZ 9968.112
Avantages	La conception permet une installation rapide et simple Le bloc de jonction externe permet d'éviter le démontage lors du raccordement des tubes fluorescents Disponibles en 15 ou 18 W, utilisation possible avec ou sans interrupteur de porte. Équipés d'un condensateur d'antiparasitage ou d'un filtre antiparasites, ils sont disponibles avec ou sans capot d'éclairage ou prise 115 V US.
Matériau	Support de lampe : polycarbonate Interrupteur : polyester et polycarbonate Bloc de jonction : nylon
Couleur	RAL 7044
Composition de la livraison	Matériel de fixation
Possibilités de raccordement	L1, N, GND
Agent lumineux	Fluorescent blanc froid
Interrupteur (type)	Interrupteur Marche/Arrêt
Type de montage des lampes	Profilé vertical TS, direct Cadre de toit TS (profilé horizontal), direct
Type de montage des lampes	A visser
Flux lumineux	1 170 lm
Dimensions	Largeur: 620 mm Hauteur: 110 mm Profondeur: 45 mm

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	5 lb
Poids brut	5,071 lb
Numéro du tarif douanier	9403999040
