

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9978.429

Armoires monobloc TS 8

État: 2026-03-05 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9978.429 - Armoires monobloc TS 8 Acier inoxydable

Le système à montage au sol TS 8 en acier inoxydable de Rittal combine la force des armoires monobloc à montage au sol avec la flexibilité du design modulaire révolutionnaire mis au point par Rittal. Avec sa configuration à double porte et sa large gamme d'accessoires, l'armoire à montage au sol TS 8 de Rittal répondra assurément à vos besoins, peu importe l'application.

Caractéristiques

Référence	TS 9978.429
Matériau	Ossature d'armoire : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm Toit : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé Base : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Finition	Ossature de l'armoire et plaques passe-câbles : nues Porte, toit et panneau arrière : extérieur brossé, grain 400 Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison	Ossature d'armoire avec porte Toit Plaque passe-câbles monobloc Panneau arrière dévissable Platine de montage Anneaux de transport 2 panneaux latéraux Pieds montables, 12 pouces
Dimensions	Largeur: 1.200 mm Hauteur: 1.600 mm Profondeur: 400 mm
Unité d'emballage	1 p.
Numéro du tarif douanier	9403999040