#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# undefined 9980.094 NEMA 3R Vented Outdoor Enclosure

État: 2025-11-25 (La source: rittal.com/ca-fr)



#### undefined 9980.094 - NEMA 3R Vented Outdoor Enclosure







### Caractéristiques

Référence	9980.094
Matériau	Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le
	pourtour
	Coffret : tôle d'acier
	Plaque de montage : tôle d'acier
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtemen
	poudre extérieur, laque texturée
	Plaque de montage : zinguée
	Joint : teinté bleu (RAL 5010)
General colour	RAL 9003
Couleur	blanc
Composition de la livraison	Housing with vented roof module
	Door with fitted seal and vented hood
	Plaque de montage
	Top-mounted 115V fans
	Régulateur de température
	Washable Filter kits
Dimensions	Largeur: 609 mm
	Hauteur: 709 mm
	Profondeur: 304 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	549 mm x 570 mm

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 2 Serrure à clé: Screwdriver
Type selon la norme UL 50E	UL Type 3R UL Type 1 UL Type 12
Indice de protection NEMA	NEMA 3R NEMA 1 NEMA 12
Épaisseur de matériau de la porte	2 mm
Épaisseur du coffret	1,5 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	2,5 mm
Courant nominal	0,23 A
Nombre de ventilateurs	1
Débit d'air (en soufflage libre)	75 cfm
Fan size	4 in
Poids/UE	82 lb.
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	82.169
Numéro du tarif douanier	9403999040
UPC-Code	92345

## Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3