

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



undefined 9980.095

NEMA 3R Vented Outdoor Enclosure

État: 2026-01-11 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

undefined 9980.095 - NEMA 3R Vented Outdoor Enclosure



Caractéristiques

Référence	9980.095
Matériaux	Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier Plaque de montage : tôle d'acier
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée Joint : teinté bleu (RAL 5010)
General colour	RAL 9003
Couleur	blanc
Composition de la livraison	Housing with vented roof module Door with fitted seal and vented hood Plaque de montage Top-mounted 115V fans Régulateur de température Washable Filter kits
Dimensions	Largeur: 609 mm Hauteur: 869 mm Profondeur: 304 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	549 mm x 730 mm

Caractéristiques

Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 2 Serrure à clé: Screwdriver
Type selon la norme UL 50E	UL Type 3R UL Type 1 UL Type 12
Indice de protection NEMA	NEMA 3R NEMA 1 NEMA 12
Épaisseur de matériau de la porte	2 mm
Épaisseur du coffret	1,5 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	2,5 mm
Courant nominal	0,46 A
Débit d'air (en soufflage libre)	150 cfm
Fan size	4 in
Poids/UE	96 lb.
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	96.109
Numéro du tarif douanier	9403999040
UPC-Code	92346

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------