### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# undefined 9980.099 NEMA 3R Vented Outdoor Enclosure

État: 2025-11-25 (La source: rittal.com/ca-fr)



### undefined 9980.099 - NEMA 3R Vented Outdoor Enclosure







## Caractéristiques

Référence	9980.099
Matériau	Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le
	pourtour
	Coffret : tôle d'acier
	Plaque de montage : tôle d'acier
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtemen
	poudre extérieur, laque texturée
	Plaque de montage : zinguée
	Joint : teinté bleu (RAL 5010)
General colour	RAL 9003
Couleur	blanc
Composition de la livraison	Housing with vented roof module
	Door with fitted seal and vented hood
	Plaque de montage
	Top-mounted 115V fans
	Régulateur de température
	Washable Filter kits
Dimensions	Largeur: 909 mm
	Hauteur: 1.634 mm
	Profondeur: 404 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	840 mm x 1.455 mm

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 3 Serrure à clé: Screwdriver
Type selon la norme UL 50E	UL Type 3R
	UL Type 1
	UL Type 12
Indice de protection NEMA	NEMA 3R
	NEMA 1
	NEMA 12
Épaisseur de matériau de la porte	2 mm
Épaisseur du coffret	2 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	2,5 mm
Courant nominal	1,02 A
Débit d'air (en soufflage libre)	500 cfm
Fan size	6 in
Poids/UE	268 lb.
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	268.34
Numéro du tarif douanier	9403999040
UPC-Code	92350

# Approbation

Approbation UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3