Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





AE 1003.600 Kompakt-Schaltschränke AE

Stand: 16.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



AE 1003.600 - Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl

Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl, inkl. Montageplatte.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AE 1003.600
Material	Gehäuse: Edelstahl
	Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
	Montageplatte: Stahlblech
	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
	Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang	Gehäuse mit Tür(en)
	Montageplatte
	Verschluss: 3 mm Doppelbart
Schutzart NEMA	NEMA 4X
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 300 mm
	Höhe: 300 mm
	Tiefe: 210 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	254 mm x 275 mm
Anzahl Türen	1
Anzahl Verschlüsse	1
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber
	Anzahl Verschlüsse: 1
	Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
	Material Verschluss: Zink-Druckguss, vernickelt
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit	1 Stück

© Rittal 2025

Eigenschaften

Bruttogewicht	6.76
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177583924
E-Number Sweden	E3404509
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbationen

Approbationen	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3