

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AE 1006.500

## Kompakt-Schaltschränke AE

Stand: 18.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AE 1006.500 - Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl

Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl, inkl. Montageplatte.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AE 1006.500
Material	Gehäuse: Edelstahl Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Oberfläche	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang	Gehäuse mit Tür(en) Montageplatte Verschluss: 3 mm Doppelbart
Schutzart NEMA	NEMA 4X
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 380 mm Höhe: 380 mm Tiefe: 210 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	334 mm x 355 mm
Anzahl Türen	1
Anzahl Verschlüsse	1
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 1 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart Material Verschluss: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Grundmaterial	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	9,31 kg

# Eigenschaften

---

Bruttogewicht	9,8 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x380x210 mm, Edelstahl, 1.4404, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss

---

# Approbationen

---

Approbationen	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

---