

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AE 1015.600

Kompakt-Schalschränke AE

Stand: 30.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AE 1015.600 - Kompakt-Schalschränke AE Edelstahl

Kompakt-Schalschränke AE aus Edelstahl, inkl. Montageplatte.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AE 1015.600
Material	Gehäuse: Edelstahl Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang	Gehäuse mit Tür(en) Montageplatte Verschluss: 3 mm Doppelbart
Schutzart NEMA	NEMA 4X
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 500 mm Tiefe: 210 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	354 mm x 475 mm
Anzahl Türen	1
Anzahl Verschlüsse	2
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 2 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart Material Verschluss: Zink-Druckguss, vernickelt
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	12.65

Eigenschaften

Bruttogewicht	12.9
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177583917
E-Number Sweden	E3404511
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECCLASS 8.0	27180101

Approbationen

Approbationen	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK