

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AE 1034.500

## Kompakt-Schaltschränke AE

Stand: 21.06.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AE 1034.500 - Kompakt-Schaltschränke AE

Gehäuse mit Tür aus Stahlblech, lackiert mit Montageplatte und Flanschplatte im Boden.

## Eigenschaften

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Artikel-Nr.                       | AE 1034.500   |
| Material                          | Gehäuse: Stahlblech<br>Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung   |
| Oberfläche                        | Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack<br>Montageplatte: verzinkt   |
| Farbe                             | RAL 7035  |
| Lieferumfang                      | Gehäuse mit scharnierter(n) Tür(en), rundum geschlossen<br>Flanschplatte(n) im Gehäuseboden<br>Montageplatte<br>Verschluss: 3 mm Doppelbart |
| Schutzart NEMA                    | NEMA 4  |
| Schutzart IP nach EN 60 529       | IP 66   |
| IK-Code                           | IK08  |
| Abmessung                         | Breite: 300 mm<br>Höhe: 400 mm<br>Tiefe: 210 mm   |
| Materialstärke Tür                | 1,5 mm  |
| Materialstärke Gehäuse            | 1,38 mm   |
| Materialstärke Montageplatte      | 2 mm  |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 254 mm x 375 mm   |
| Anzahl Türen                      | 1   |
| Türanschlag wechselbar            | Ja  |
| Anzahl Verschlüsse                | 1   |

# Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Verschluss          | Ausführung Verschluss: Vorreiber<br>Anzahl Verschlüsse: 1<br>Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart                |
| Flanschplatte       | Anzahl: 1   |
| Grundmaterial       | Stahlblech  |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |
| Nettogewicht        | 8,06 kg   |
| Bruttogewicht       | 8,5 kg  |
| Zolltarifnummer     | 94032080  |
| ECLASS 8.0          | 27180101  |
| Produktbeschreibung | AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 300x400x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss |

# Approbationen

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)      |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

## Schaltschrank (Kompakt-Schrank)

nach Schutzart IP 66

Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus 1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit

Stahlblechflanschplatten.

Tür(en): 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, beidseitig senkrechten Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei eintürigen Gehäusen wechselbar von Rechts- auf Linksscharnierung, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668

Montageplatte: 2 - 3 mm Stahlblech mit Systemlochungen, auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

Zubehör: Verschuß-Einsätze, Wandbefestigungshalter, Kunststoff-Flanschplatte, Erdungsbänder, Schaltplataschen, Türarretierung, Sichtfenster, Tableaus, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, (nur bei 600 mm breiten Schränken), Regendach, 180° Scharnier  
Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrolytisch tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035, Struktur, pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 300 x 400 x 210 mm