

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



KX 1301.000

E-Box KX

Stand: 31.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



KX 1301.000 - E-Box KX Edelstahl

Die E-Box KX, Edelstahl bietet einen hohen Montagekomfort sowie Flexibilität bei Auswahl der Verschluss-Systeme. Die serienmäßigen 180°-Scharniere ermöglichen eine gute Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	KX 1301.000
Material	Gehäuse: Edelstahl Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180 Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang	Montageplatte Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Abmessung	Breite: 200 mm Höhe: 300 mm Tiefe: 155 mm

Eigenschaften

Abmessungen Montageplatte (B x H) 175 mm x 275 mm

Materialstärke Gehäuse 1.25 mm

Materialstärke Tür 1.25 mm

Verschluss Anzahl Verschlüsse: 1
Material Verschluss: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

Grundmaterial Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

Verpackungseinheit 1 Stück

Nettogewicht 3.88

Bruttogewicht 3.889

Zolltarifnummer 84879059

EAN 4028177919037

E-Number Sweden E3465169

ETIM 9 EC000261

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Approbationen

Approbationen Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Erklärungen Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Schalschrank (E-Box, Edelstahl)

Gehäuse mit Tür:

Stabile Edelstahlkonstruktion,
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,
mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse,
Rückwand geschlossen mit Prägung, Tür rechts scharniert,
mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,
Erdung in der Tür über Bolzen,
mit Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
nach DIN43668, mit Montageplatte.

QR Code:

Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.

Zubehör: Hutschiene, Wandbefestigungslasche, Mini-Komfortgriff.

Material:

Gehäuse, Tür: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

Montageplatte: Stahlblech, verzinkt

Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:

Strichschliff, Korn 180

Schutzart nach IEC 60 529: IP 66

Schutzart nach UL 508A: Typ 4X

Abmessungen (B x H x T): 200x300x155 mm

Abmessungen Montageplatte (B x H): 175 x 285 mm

Modell-Nr.:1301.000

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG