

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 1366.000

Basisschrank AX, Edelstahl

Stand: 09.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR



SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1366.000 - Basisschrank AX, Edelstahl

Die Gehäuse aus robustem Edelstahl verfügen über ein integriertes Nocken-System mit dem sich ein umfangreicher Systemausbau, ganz ohne zu Bohren, einfach schnell und sicher realisieren lässt.



Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|--|
| Artikel-Nr. | AX 1366.000 |
| Material | Gehäuse: Edelstahl Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) |
| Oberfläche | Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Montageplatte: verzinkt |
| Lieferumfang | Gehäuse mit Tür(en), Öffnungswinkel 130° Montageplatte Verschluss: 3 mm Doppelbart |
| Schutzart NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66 |
| Type rating nach UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-Code | IK10 |
| Abmessung | Breite: 380 mm Höhe: 600 mm Tiefe: 210 mm |
| Materialstärke Gehäuse | 1,25 mm |

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------------|---|
| Materialstärke Montageplatte | 2,5 mm |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 330 mm x 575 mm |
| Anzahl Türen | 1 |
| Verschluss | Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 2 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart Material Verschluss: Zink-Druckguss |
| Grundmaterial | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeschreibung | AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x600x210 mm, Edelstahl 1.4404, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse |

Ausschreibungstext

Schaltschrank (Kompakt-Schaltschrank Edelstahl)

Gehäuse mit Tür:

Stabile Edelstahlkonstruktion bestehend aus Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand geschlossen, mit Prägung für Wandbefestigungshalter, Tür mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung verschweißten Scharnieren, 130° Öffnungswinkel nach VDI, Bolzen für Erdung, Gehäusenocken für Innenausbau, zwei Vorreiberverschlüsse mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668

Montageplatte: mit Schlüssellochung für Erdung,
mit Maßaufdruck, befestigt mit Limbachmuttern

QR Code:

Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.

Zubehör: Mini-Komfortgriff, Verschlusseinsätze,
Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder,
Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster
Bedientableaus, Filterlüfter, Heizungen
Schwenkrahmen, Schutzdach

Material:

Gehäuse, Tür: Edelstahl 1.4404 (AIS316L)

Montageplatte: Stahlblech, verzinkt

Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:

Strichschliff, Korn 400

Schutzart nach IEC 60 529: IP 66

Schutzart nach UL 508A: Typ 4x

Abmessungen (B x H x T): 380x600x210 mm

Abmessungen Montageplatte (B x H): 330 x 575 mm