Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





KL 1522.010 Klemmenkästen KL

Stand: 16.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



KL 1522.010 - Klemmenkästen KL Edelstahl

Klemmenkasten aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304). Schutzart IP 66.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	KL 1522.010
Material	Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU- Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Schutzart NEMA	NEMA 4X
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 300 mm Höhe: 150 mm Tiefe: 80 mm
Materialstärke Deckel	1.25 mm
Materialstärke Gehäuse	1.25 mm
Verschluss	Anzahl Verschlüsse: 4
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.673
Bruttogewicht	1.94
Zolltarifnummer	84879090
EAN	4028177008465
E-Number Sweden	E3404364
ETIM 9	EC000261

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbationen

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Edelstahl-Klemmengehäuse ohne Flansch

(80/120 mm tief), Schutzart IP 66 Gehäuse: in 1.25 mm Edelstahlausf

Gehäuse: in 1,25 mm Edelstahlausführung 1.4301 rostfrei, Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung. Deckel aus 1,25 mm Edelstahl, aufliegend, mit eingeschäumter Spezialdeckeldichtung, mit Schutzleiteranschluß im Deckel und Gehäuse, mit beidseitigen Querleisten, mit Montagebohrungen. Gehäuse mit Spezial-Kunststoffbuchsen für Unverlierbarkeit der Deckelschrauben und als Führung des Schraubendrehers. Zubehör: Gehäuseschnellverschluß, Deckelhalterung, Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere,

Montageplatte
Oberflächenausführung: Strichschliff

Abmessungen (B x H x T): 300 x 150 x 80 mm

© Rittal 2025 3