


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



KL 1522.010

Klemmenkästen KL

Stand: 30.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

KL 1522.010 - Klemmenkästen KL Edelstahl

Klemmenkasten aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304). Schutzart IP 66.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	KL 1522.010
Material	Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Schutzart NEMA	NEMA 4X
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 300 mm Höhe: 150 mm Tiefe: 80 mm
Materialstärke Deckel	1.25 mm
Materialstärke Gehäuse	1.25 mm
Verschluss	Anzahl Verschlüsse: 4
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.673
Bruttogewicht	1.94
Zolltarifnummer	84879090
EAN	4028177008465
E-Number Sweden	E3404364
ETIM 9	EC000261

Eigenschaften

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Approbationen

Approbationen	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Edelstahl-Klemmengehäuse ohne Flansch

(80/120 mm tief), Schutzart IP 66

Gehäuse: in 1,25 mm Edelstahlausführung 1.4301
rostfrei, Korpus aus einem Stück gekantet und
geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der
Deckelöffnung. Deckel aus 1,25 mm Edelstahl,
aufliegend, mit eingeschäumter Spezialdeckeldichtung,
mit Schutzleiteranschluß im Deckel und Gehäuse, mit
beidseitigen Querleisten, mit Montagebohrungen. Gehäuse
mit Spezial-Kunststoffbuchsen für Unverlierbarkeit der
Deckelschrauben und als Führung des Schraubendrehers.
Zubehör: Gehäuseschnellverschluß, Deckelhalterung,
Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere,
Montageplatte
Oberflächenausführung: Strichschliff
Abmessungen (B x H x T): 300 x 150 x 80 mm