

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



EB 1577.500

E-Box EB

Stand: 21.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1577.500 - E-Box EB

Wandgehäuse mit Tür und Montageplatte aus Stahlblech. Schutzart IP 66. Mit 180°-Scharnier. Verschlusseinsatz austauschbar, auch gegen individuelles Verschlusssysteme.

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | EB 1577.500 |
| Material | Gehäuse und Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung |
| Oberfläche | Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Gehäuse mit scharnierter Tür 180°-Scharnier Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz Montageplatte |
| Schutzart NEMA | NEMA 4 |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66 |
| IK-Code | IK08 |
| Abmessung | Breite: 300 mm Höhe: 400 mm Tiefe: 155 mm |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 275 mm x 385 mm |
| Materialstärke Gehäuse | 1,38 mm |
| Materialstärke Tür | 1,25 mm |
| Materialstärke Montageplatte | 2 mm |
| Verschluss | Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 1 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart |
| Grundmaterial | Stahlblech |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 6,88 kg |
| Bruttogewicht | 7 kg |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeschreibung | EB E-Box, BHT: 300x400x155, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | C-UL Lloyds Register UL UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Herstellereklärung Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |
