

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



EL 1920.500

Wandgehäuse EL, 2-teilig

Stand: 18.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

EL 1920.500 - Wandgehäuse EL, 2-teilig mit Schwenkrahen

Wandgehäuse 2-teilig mit Schwenkrahen. Schutzart IP 55.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	EL 1920.500
Ausführung	mit Schwenkrahen
Produktbeschreibung	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkrahen.
Material	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Schwenkrahen: Stahlblech Fronttür: Aluminium-Strangpressprofil, Acrylglas, 3 mm
Oberfläche	Gehäuse und Schwenkrahen: grundiert und pulverbeschichtet Fronttür: eloxiert
Farbe	Gehäuse und Schwenkrahen: RAL 7035 Fronttür: silber
Lieferumfang	Gehäuse Fronttür Schwenkrahen 482,6 mm (19"), montiert Inkl. Befestigungszubehör
Höheneinheiten	11 HE
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 600 mm Tiefe: 369 mm
Einbautiefe	270 mm
Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 537 mm Lichte Höhe: 537 mm
Grundmaterial	Aluminium
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME	67 - 97 mm

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	25.4
Bruttogewicht	26.7
EAN	4028177462908
ECLASS 8.0	27142408

Approbationen

Approbationen	Lloyds Register of Shipping
---------------	-----------------------------

Ausschreibungstext

Elektronik-Schaltschrank (2-teilig) Schutzart IP 55

Gehäuse: Stahlblechkonstruktion, geschweißt aus 1,5 mm Stahlblech, mit vorn umlaufender Schutzrinne. Rückwand mit Bohrungen für Wandbefestigung und abgedichtete Flanschplatte im Bodenblech. Eingebauter Schwenkrahmen aus 1,5 mm Stahlblech mit

Sichttür: 3 mm Acrylglas in dunkelbraun eloxiertem Aluminium-Profilrahmen mit verdeckten Scharnieren.

Schließung seitlich durch Kunststoffhandgriff mit Sicherheitseinsatz (3524 E Schließung).

Zubehör: Gleitschienen, Kunststoff-Flanschplatten, Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder, Wärmetauscher, Filterlüfter, Baugruppenträger, Elektronik-System-Zubehör

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Poyester Pulver RAL 7035 kieselgrau Struktur pulverbeschichtet.

Außenabmessung (B x H x T): 600 x 600 x 369 mm