

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## EL 2261.605

## Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 06.06.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# EL 2261.605 - Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageplatte beigelegt. Schutzart IP 55.

## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | EL 2261.605   |
| Ausführung          | Wandgehäuse IT<br>mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau  |
| Produktbeschreibung | Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.   |
| Material            | Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm<br>Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm  |
| Oberfläche          | Pulverbeschichtet   |
| Grundfarbe          | RAL 7035  |
| Farbe               | Wand- und Schwenkteil: RAL 7035<br>Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)   |
| Lieferumfang        | Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten und Montageplatte (beigelegt)<br>Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau<br>Design-Sichttür<br>1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5<br>Komfortgriff für Verschluss-Einsätze und 2-Punktverriegelung<br>Sicherheitsschließung 3524 E |
| Höheneinheiten      | 21 HE   |
| Abmessung           | Breite: 600 mm<br>Höhe: 1.012 mm<br>Tiefe: 373 mm   |
| Einbautiefe         | 320 mm  |
| Lichte Abmessungen  | Lichte Breite: 502 mm<br>Lichte Höhe: 949 mm  |

# Eigenschaften

---

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Tiefe Schwenkteil                    | 216 mm  |
| Abmessungen Montageplatte (B x H)    | 485 mm x 965 mm   |
| Tiefe des Wandteils                  | 135 mm  |
| IK-Code                              | IK08  |
| Belastbarkeit Schwenkteil (statisch) | 750 N   |
| Grundmaterial                        | Stahlblech  |
| Schutzart IP nach EN 60 529          | IP 55   |
| Verpackungseinheit                   | 1 Stück   |
| Nettogewicht                         | 50,35 kg  |
| Bruttogewicht                        | 53 kg   |
| Zolltarifnummer                      | 94032080  |
| ETIM 9                               | EC002500  |
| ETIM 8                               | EC002500  |
| ECLASS 8.0                           | 27180208  |
| Produktbeschreibung                  | EL Wandgehäuse, 3-teilig, 21 HE, BHT: 600x1012x373 mm, IP 55, Design-Sichttür vorne |

# Approbationen

---

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Approbationen | Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
|---------------|---------------------------------------|

# Ausschreibungstext

Basis Rittal EL, 3-teilig, 21 HE, Tiefe 373 mm

Wandgehäuse Elektronik-Kombi-System, vormontiert,

## 21 HE

### Gehäuse:

Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:

Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und unten, optional austauschbar gegen Varianten zur Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt), Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm 19.-Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür mit Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Verschluss-System mit Zweipunktverriegelung, Schutzart: IP 55 nach EN 60 529  
Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

### Material:

Gehäuse: Stahlblech 1,5mm,

Montageplatte: Stahlblech 2,5mm,

Sichtscheibe: ESG 3mm

### Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015,

Montageplatte verzinkt

### Abmessungen (B x H x T):

600 x 1012 x 373 mm (21HE)

VE = 1 St.