Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





EL 2271.605 Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



EL 2271.605 - Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageplatte beigelegt. Schutzart IP 55.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	EL 2271.605
Ausführung	Wandgehäuse IT
	mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau
Produktbeschreibung	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
	Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
	Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang	Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten und
	Montageplatte (beigelegt)
	Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und
	zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau
	Design-Sichttür
	1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5
	Komfortgriff für Verschluss-Einsätze und 2-Punktverriegelung
	Sicherheitsschließung 3524 E
Höheneinheiten	21 HE
Abmessung	Breite: 600 mm
	Höhe: 1.012 mm
	Tiefe: 473 mm
Einbautiefe	420 mm
Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 502 mm
	Lichte Höhe: 949 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Tiefe Schwenkteil	316 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	485 mm x 965 mm
Tiefe des Wandteils	135 mm
IK-Code	IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)	750 N
Grundmaterial	Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	53.2
Bruttogewicht	56
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177324435
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Approbationen

Approbationen	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)

Ausschreibungstext

Basis Rittal EL, 3-teilig, 21 HE, Tiefe 473 mm

Wandgehäuse Elektronik-Kombi-System, vormontiert, 21 HE

© Rittal 2025

Gehäuse:

Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und unten, optional austauschbar gegen Varianten zur Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt), Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm 19.-Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür mit Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Verschluss-System mit Zweipunktverriegelung, Schutzart: IP 55 nach EN 60 529 Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

Material:

Gehäuse: Stahlblech 1,5mm,

Montageplatte: Stahlblech 2,5mm,

Sichtscheibe: ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015,
Montageplatte verzinkt
Abmessungen (B x H x T):
600 x 1012 x 473 mm (21HE)

VE = 1 St.

© Rittal 2025 4