
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2311.225
Distanzbolzen

Stand: 09.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2311.225 - Distanzbolzen

Das universelle Befestigungselement für alle Fälle, bei denen ein Abstand zur Befestigungsebene benötigt wird.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2311.225
Produktbeschreibung	Das universelle Befestigungselement für alle Fälle, bei denen ein Abstand zur Befestigungsebene benötigt wird.
Technische Daten	Mit selbstformenden Gewinde für Bohrungen mit Ø 4,5 mm
Material	Sechskantstahl (SW8)
Oberfläche	Verzinkt
Länge	25 mm
Montagehinweis	Auf der Rückseite können mit Blechschrauben 5,5 x 13 z. B. Hut-/ Tragprofilschienen, Berührungsschutzabdeckungen, Hauptschalterblenden, Kabelabfangschienen etc. befestigt werden
Verpackungseinheit	12 Stück
Nettogewicht	0,108 kg
Bruttogewicht	0,118 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73181535
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeschreibung	SZ Distanzbolzen, L: 25 mm

© Rittal 2026